


# KDR-ESR | Plaques de fond à glissières

pour armoires Rittal, nVent Hoffman & Häwa



La plaque de fond KDR-ESR est une plaque de fond monobloc installée sur le bas de l'armoire électrique. Y sont préinstallés d'origine des glissières dans lesquels les cadres passe-câbles KEL-U, après équipement, sont insérés et encliquetés d'une manière extrêmement simple.

Lors des interventions de maintenance, les cadres KEL-U peuvent être retirés sans outils de la glissière. En raison de la combinaison KDR-ESR et des cadres passe-câbles KEL-U, le degré de protection IP54 s'obtient si l'on a bien sélectionné les joints passe-câbles. Les perçages non utilisés pourront être fermés par une plaque d'obturation.

La plaque KDRS-ESR pour armoires Rittal VX25 est très étroite (75 mm) et s'installe dans le fond de l'armoire. Des glissières pour cadres KEL sont déjà en place, montées au plus près de la plaque de fond. Cela permet de ne pas avoir à plier les câbles. En positionnant les câbles plus bas on libère de l'espace pour d'autres composants.

IP54

HL3  
EN 45545-2

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

## Spécifications

Protection IP (EN 60529)	IP54
Matière	Plaque de fond: Acier zingué Cadre ESR: Polyamide
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 90 C°
Propriétés	sans silicone, sans halogènes
Type de fixation	Visser

## Avantages

- Très simple à monter/démonter
- La quasi-totalité de la surface du fond de l'armoire électrique est disponible pendant le montage
- Très grands connecteurs enfichables sans efforts
- Installation possible à tout moment
- Pas d'opérations de tôlerie nécessaires


## Types et tailles de produits

KDR-ESR-VX25-600-44500




N° de cde	<b>44500</b>	Longueur	<b>488 mm</b>
EAN	<b>4251269319754</b>	totale de la plaque de fond	
Unité d'emballage	<b>1</b>	Pour largeur d'armoire	<b>600 mm</b>
Convient pour armoire	<b>Rittal VX25</b>	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	<b>452 mm</b>
Longueur	<b>488 mm</b>	Convient pour	<b>2 x KEL-U 24</b>
Largeur	<b>100 mm</b>	passer-câbles:	<b>/ KEL-QUICK</b>
Hauteur	<b>43 mm</b>		<b>24</b>

KDR-ESR-VX25-600-44501



N° de cde	<b>44501</b>	Longueur	<b>488 mm</b>
EAN	<b>4251269319761</b>	totale de la plaque de fond	
Unité d'emballage	<b>1</b>	Pour largeur d'armoire	<b>600 mm</b>
Convient pour armoire	<b>Rittal VX25</b>	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	<b>452 mm</b>
Longueur	<b>488 mm</b>	Convient pour	<b>1 × KEL-U 24</b>
Largeur	<b>120 mm</b>	passer-câbles:	<b>/ KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 2</b>
Hauteur	<b>57 mm</b>		


KDR-ESR-VX25-600-44502



N° de cde	<b>44502</b>	Longueur	<b>488 mm</b>
EAN	<b>4251269319778</b>	totale de la plaque de fond	
Unité d'emballage	<b>1</b>	Pour largeur d'armoire	<b>600 mm</b>
Convient pour armoire	<b>Rittal VX25</b>	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	<b>452 mm</b>
Longueur	<b>488 mm</b>	Convient pour	<b>2 × KEL-U 16</b>
Largeur	<b>120 mm</b>	passer-câbles:	<b>/ KEL-QUICK 16, 1 × KEL-JUMBO 1</b>
Hauteur	<b>57 mm</b>		

KDRS-ESR-VX25-600-44512


N° de cde	<b>44512</b>	Longueur	<b>488 mm</b>
EAN	<b>4251269321</b>	totale de la	
	<b>108</b>	plaque de fond	
Unité	<b>1</b>	Pour largeur	<b>600 mm</b>
d'emballage		d'armoire	
Convient pour	<b>Rittal VX25</b>	Taille de	<b>452 mm</b>
armoire		l'ouverture en	
Longueur	<b>488 mm</b>	bas de	
Largeur	<b>75 mm</b>	l'armoire	
Hauteur	<b>44 mm</b>	Convient pour	<b>2 × KEL-U 24</b>
		passes-câbles:	<b>/ KEL-QUICK</b>
			<b>24</b>




KDR-ESR-VX25-800-44503

N° de cde	<b>44503</b>	Longueur	<b>688 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	totale de la	
	<b>785</b>	plaque de fond	
Unité	<b>1</b>	Pour largeur	<b>800 mm</b>
d'emballage		d'armoire	
Convient pour	<b>Rittal VX25</b>	Taille de	<b>652 mm</b>
armoire		l'ouverture en	
Longueur	<b>688 mm</b>	bas de	
Largeur	<b>100 mm</b>	l'armoire	
Hauteur	<b>43 mm</b>	Convient pour	<b>3 × KEL-U 24</b>
		passes-câbles:	<b>/ KEL-QUICK</b>
			<b>24, 1 × KEL-</b>
			<b>U 16 / KEL-</b>
			<b>QUICK 16</b>






N° de cde	<b>44504</b>	Longueur	<b>688 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	totale de la	
	<b>792</b>	plaque de fond	
Unité	<b>1</b>	Pour largeur	<b>800 mm</b>
d'emballage		d'armoire	
Convient pour	<b>Rittal VX25</b>	Taille de	<b>652 mm</b>
armoire		l'ouverture en	
Longueur	<b>688 mm</b>	bas de	
Largeur	<b>120 mm</b>	l'armoire	
Hauteur	<b>57 mm</b>	Convient pour	<b>2 × KEL-U 24</b>
		passes-câbles:	<b>/ KEL-QUICK</b>
			<b>24, 1 × KEL-</b>
			<b>U 16 / KEL-</b>
			<b>QUICK 16, 1</b>
			<b>× KEL-JUMBO</b>
			<b>1</b>



N° de cde	<b>44505</b>	Longueur	<b>688 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	totale de la	
	<b>808</b>	plaque de fond	
Unité	<b>1</b>	Pour largeur	<b>800 mm</b>
d'emballage		d'armoire	
Convient pour	<b>Rittal VX25</b>	Taille de	<b>652 mm</b>
armoire		l'ouverture en	
Longueur	<b>688 mm</b>	bas de	
Largeur	<b>120 mm</b>	l'armoire	
Hauteur	<b>57 mm</b>	Convient pour	<b>2 × KEL-U 24</b>
		passes-câbles:	<b>/ KEL-QUICK</b>
			<b>24, 1 × KEL-</b>
			<b>JUMBO 2</b>

KDRS-ESR-VX25-800-44513


N° de cde	<b>44513</b>	Longueur	<b>688 mm</b>
EAN	<b>4251269321</b>	totale de la	
	<b>115</b>	plaque de fond	
Unité	<b>1</b>	Pour largeur	<b>800 mm</b>
d'emballage		d'armoire	
Convient pour	<b>Rittal VX25</b>	Taille de	<b>652 mm</b>
armoire		l'ouverture en	
Longueur	<b>688 mm</b>	bas de	
Largeur	<b>75 mm</b>	l'armoire	
Hauteur	<b>43 mm</b>	Convient pour	<b>3 × KEL-U 24</b>
		passer-câbles:	<b>/ KEL-QUICK</b>
			<b>24</b>




KDR-ESR-VX25-1000-44506

N° de cde	<b>44506</b>	Longueur	<b>438 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	totale de la	
	<b>815</b>	plaque de fond	
Unité	<b>1</b>	Pour largeur	<b>1.000 mm</b>
d'emballage		d'armoire	
Convient pour	<b>Rittal VX25</b>	Taille de	<b>402 mm</b>
armoire		l'ouverture en	
Longueur	<b>438 mm</b>	bas de	
Largeur	<b>100 mm</b>	l'armoire	
Hauteur	<b>43 mm</b>	Armoire 2	<b>oui</b>
		portes	
		Convient pour	<b>2 × KEL-U 24</b>
		passer-câbles:	<b>/ KEL-QUICK</b>
			<b>24</b>






N° de cde	<b>44507</b>	Longueur	<b>438 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	totale de la	
	<b>822</b>	plaque de fond	
Unité	<b>1</b>	Pour largeur	<b>1.000 mm</b>
d'emballage		d'armoire	
Convient pour	<b>Rittal VX25</b>	Taille de	<b>402 mm</b>
armoire		l'ouverture en	
Longueur	<b>438 mm</b>	bas de	
Largeur	<b>120 mm</b>	l'armoire	
Hauteur	<b>57 mm</b>	Armoire 2	<b>oui</b>
		portes	
		Convient pour	<b>1 × KEL-U 24</b>
		passer-câbles:	<b>/ KEL-QUICK</b>
			<b>24, 1 × KEL-</b>
			<b>JUMBO 1</b>



N° de cde	<b>44508</b>	Longueur	<b>438 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	totale de la	
	<b>839</b>	plaque de fond	
Unité	<b>1</b>	Pour largeur	<b>1.000 mm</b>
d'emballage		d'armoire	
Convient pour	<b>Rittal VX25</b>	Taille de	<b>402 mm</b>
armoire		l'ouverture en	
Longueur	<b>438 mm</b>	bas de	
Largeur	<b>120 mm</b>	l'armoire	
Hauteur	<b>57 mm</b>	Armoire 2	<b>oui</b>
		portes	
		Convient pour	<b>1 × KEL-U 16</b>
		passer-câbles:	<b>/ KEL-QUICK</b>
			<b>16, 1 × KEL-</b>
			<b>JUMBO 2</b>

KDRS-ESR-VX25-1000-44514

N° de cde	<b>44514</b>	Longueur	<b>438 mm</b>
EAN	<b>4251269321</b>	totale de la	
	<b>122</b>	plaque de fond	
Unité	<b>1</b>	Pour largeur	<b>1.000 mm</b>
d'emballage		d'armoire	
Convient pour	<b>Rittal VX25</b>	Taille de	<b>402 mm</b>
armoire		l'ouverture en	
Longueur	<b>438 mm</b>	bas de	
Largeur	<b>75 mm</b>	l'armoire	
Hauteur	<b>44 mm</b>	Convient pour	<b>2 x KEL-U 24</b>
		passes-câbles:	<b>/ KEL-QUICK</b>
			<b>24</b>




KDR-ESR-VX25-1200-44509

N° de cde	<b>44509</b>	Longueur	<b>538 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	totale de la	
	<b>846</b>	plaque de fond	
Unité	<b>1</b>	Pour largeur	<b>1.200 mm</b>
d'emballage		d'armoire	
Convient pour	<b>Rittal VX25</b>	Taille de	<b>502 mm</b>
armoire		l'ouverture en	
Longueur	<b>538 mm</b>	bas de	
Largeur	<b>100 mm</b>	l'armoire	
Hauteur	<b>43 mm</b>	Convient pour	<b>3 x KEL-U 24</b>
		passes-câbles:	<b>/ KEL-QUICK</b>
			<b>24</b>




KDR-ESR-VX25-1200-44510



N° de cde	<b>44510</b>	Longueur	<b>538 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	totale de la	
	<b>853</b>	plaque de fond	
Unité	<b>1</b>	Pour largeur	<b>1.200 mm</b>
d'emballage		d'armoire	
Convient pour	<b>Rittal VX25</b>	Taille de	<b>502 mm</b>
armoire		l'ouverture en	
Longueur	<b>538 mm</b>	bas de	
Largeur	<b>120 mm</b>	l'armoire	
Hauteur	<b>57 mm</b>	Convient pour	<b>1 × KEL-U 24</b>
		passer-câbles:	<b>/ KEL-QUICK</b>
			<b>24, 1 × KEL-</b>
			<b>U 16 / KEL-</b>
			<b>QUICK 16, 1</b>
			<b>× KEL-JUMBO</b>
			<b>1</b>

KDR-ESR-VX25-1200-44511



N° de cde	<b>44511</b>	Longueur	<b>538 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	totale de la	
	<b>860</b>	plaque de fond	
Unité	<b>1</b>	Pour largeur	<b>1.200 mm</b>
d'emballage		d'armoire	
Convient pour	<b>Rittal VX25</b>	Taille de	<b>502 mm</b>
armoire		l'ouverture en	
Longueur	<b>538 mm</b>	bas de	
Largeur	<b>120 mm</b>	l'armoire	
Hauteur	<b>57 mm</b>	Convient pour	<b>1 × KEL-U 24</b>
		passer-câbles:	<b>/ KEL-QUICK</b>
			<b>24, 1 × KEL-</b>
			<b>JUMBO 2</b>


KDRS-ESR-VX25-1200-44515

N° de cde	<b>44515</b>	Longueur	<b>538 mm</b>
EAN	<b>4251269321</b>	totale de la	
	<b>139</b>	plaque de fond	
Unité	<b>1</b>	Pour largeur	<b>1.200 mm</b>
d'emballage		d'armoire	
Convient pour	<b>Rittal VX25</b>	Taille de	<b>502 mm</b>
armoire		l'ouverture en	
Longueur	<b>538 mm</b>	bas de	
Largeur	<b>75 mm</b>	l'armoire	
Hauteur	<b>44 mm</b>	Convient pour	<b>3 × KEL-U 24</b>
		passer-câbles:	<b>/ KEL-QUICK</b>
			<b>24</b>




KDR-ESR-TS8-600-43070

N° de cde	<b>43070</b>	Longueur	<b>458 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	totale de la	
	<b>519</b>	plaque de fond	
Unité	<b>1</b>	Pour largeur	<b>600 mm</b>
d'emballage		d'armoire	
Convient pour	<b>Rittal TS 8</b>	Taille de	<b>435 mm</b>
armoire		l'ouverture en	
Longueur	<b>458 mm</b>	bas de	
Largeur	<b>150 mm</b>	l'armoire	
Hauteur	<b>57 mm</b>	Convient pour	<b>1 × KEL-U 24</b>
		passer-câbles:	<b>/ KEL-QUICK</b>
			<b>24, 1 × KEL-</b>
			<b>JUMBO 2</b>




KDR-ESR-TS8-600-43071



N° de cde	<b>43071</b>	Longueur	<b>458 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	totale de la	
	<b>526</b>	plaque de fond	
Unité	<b>1</b>	Pour largeur	<b>600 mm</b>
d'emballage		d'armoire	
Convient pour	<b>Rittal TS 8</b>	Taille de	<b>435 mm</b>
armoire		l'ouverture en	
Longueur	<b>458 mm</b>	bas de	
Largeur	<b>150 mm</b>	l'armoire	
Hauteur	<b>57 mm</b>	Convient pour	<b>2 × KEL-U 16</b>
		passes-câbles:	<b>/ KEL-QUICK</b>
			<b>16, 1 × KEL-</b>
			<b>JUMBO 1</b>


KDR-ESR-TS8-600-43079



N° de cde	<b>43079</b>	Longueur	<b>458 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	totale de la	
	<b>601</b>	plaque de fond	
Unité	<b>1</b>	Pour largeur	<b>600 mm</b>
d'emballage		d'armoire	
Convient pour	<b>Rittal TS 8</b>	Taille de	<b>435 mm</b>
armoire		l'ouverture en	
Longueur	<b>458 mm</b>	bas de	
Largeur	<b>100 mm</b>	l'armoire	
Hauteur	<b>44 mm</b>	Convient pour	<b>2 × KEL-U 24</b>
		passes-câbles:	<b>/ KEL-QUICK</b>
			<b>24</b>


KDR-ESR-TS8-800-43072

N° de cde	<b>43072</b>	Longueur	<b>658 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	totale de la	
	<b>533</b>	plaque de fond	
Unité	<b>1</b>	Pour largeur	<b>800 mm</b>
d'emballage		d'armoire	
Convient pour	<b>Rittal TS 8</b>	Taille de	<b>635 mm</b>
armoire		l'ouverture en	
Longueur	<b>658 mm</b>	bas de	
Largeur	<b>150 mm</b>	l'armoire	
Hauteur	<b>57 mm</b>	Convient pour	<b>3 × KEL-U 24</b>
		passer-câbles:	<b>/ KEL-QUICK</b>
			<b>24, 1 × KEL-</b>
			<b>JUMBO 1</b>




KDR-ESR-TS8-800-43073

N° de cde	<b>43073</b>	Longueur	<b>658 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	totale de la	
	<b>540</b>	plaque de fond	
Unité	<b>1</b>	Pour largeur	<b>800 mm</b>
d'emballage		d'armoire	
Convient pour	<b>Rittal TS 8</b>	Taille de	<b>635 mm</b>
armoire		l'ouverture en	
Longueur	<b>658 mm</b>	bas de	
Largeur	<b>150 mm</b>	l'armoire	
Hauteur	<b>57 mm</b>	Convient pour	<b>2 × KEL-U 24</b>
		passer-câbles:	<b>/ KEL-QUICK</b>
			<b>24, 1 × KEL-</b>
			<b>JUMBO 2</b>




KDR-ESR-TS8-800-43080



N° de cde	<b>43080</b>	Longueur	<b>658 mm</b>
EAN	<b>4251269309618</b>	totale de la plaque de fond d'armoire	
Unité d'emballage	<b>1</b>	Pour largeur d'armoire	<b>800 mm</b>
Convient pour armoire	<b>Rittal TS 8</b>	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	<b>635 mm</b>
Longueur	<b>658 mm</b>	Convient pour passe-câbles:	<b>3 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-U 16 / KEL-QUICK 16</b>
Largeur	<b>100 mm</b>		
Hauteur	<b>44 mm</b>		


KDR-ESR-TS8-1000-43074



N° de cde	<b>43074</b>	Longueur	<b>858 mm</b>
EAN	<b>4251269309557</b>	totale de la plaque de fond d'armoire	
Unité d'emballage	<b>1</b>	Pour largeur d'armoire	<b>1.000 mm</b>
Convient pour armoire	<b>Rittal TS 8</b>	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	<b>835 mm</b>
Longueur	<b>858 mm</b>	Armoire 2 portes	<b>non</b>
Largeur	<b>150 mm</b>	Convient pour passe-câbles:	<b>4 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 1</b>
Hauteur	<b>57 mm</b>		


KDR-ESR-TS8-1000-43075

N° de cde	<b>43075</b>	Longueur	<b>858 mm</b>
EAN	<b>4251269309564</b>	totale de la plaque de fond	
Unité d'emballage	<b>1</b>	Pour largeur d'armoire	<b>1.000 mm</b>
Convient pour armoire	<b>Rittal TS 8</b>	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	<b>835 mm</b>
Longueur	<b>858 mm</b>	Armoire 2 portes	<b>non</b>
Largeur	<b>150 mm</b>	Convient pour passe-câbles:	<b>3 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 2</b>
Hauteur	<b>57 mm</b>		




KDR-ESR-TS8-1000-43076

N° de cde	<b>43076</b>	Longueur	<b>420 mm</b>
EAN	<b>4251269309571</b>	totale de la plaque de fond	
Unité d'emballage	<b>1</b>	Pour largeur d'armoire	<b>1.000 mm</b>
Convient pour armoire	<b>Rittal TS 8</b>	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	<b>398 mm</b>
Longueur	<b>420 mm</b>	Armoire 2 portes	<b>oui</b>
Largeur	<b>150 mm</b>	Convient pour passe-câbles:	<b>1 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 1</b>
Hauteur	<b>57 mm</b>		




KDR-ESR-TS8-1000-43077



N° de cde	<b>43077</b>	Longueur	<b>420 mm</b>
EAN	<b>4251269309588</b>	totale de la plaque de fond	
Unité d'emballage	<b>1</b>	Pour largeur d'armoire	<b>1.000 mm</b>
Convient pour armoire	<b>Rittal TS 8</b>	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	<b>398 mm</b>
Longueur	<b>420 mm</b>	Armoire 2 portes	<b>oui</b>
Largeur	<b>150 mm</b>	Convient pour passe-câbles:	<b>1 x KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 x KEL-JUMBO 2</b>
Hauteur	<b>57 mm</b>		


KDR-ESR-TS8-1000-43081



N° de cde	<b>43081</b>	Longueur	<b>858 mm</b>
EAN	<b>4251269309625</b>	totale de la plaque de fond	
Unité d'emballage	<b>1</b>	Pour largeur d'armoire	<b>1.000 mm</b>
Convient pour armoire	<b>Rittal TS 8</b>	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	<b>835 mm</b>
Longueur	<b>858 mm</b>	Armoire 2 portes	<b>non</b>
Largeur	<b>100 mm</b>	Convient pour passe-câbles:	<b>5 x KEL-U 24 / KEL-QUICK 24</b>
Hauteur	<b>44 mm</b>		


KDR-ESR-TS8-1000-43082

N° de cde	<b>43082</b>	Longueur	<b>420 mm</b>
EAN	<b>4251269309632</b>	totale de la plaque de fond	
Unité d'emballage	<b>1</b>	Pour largeur d'armoire	<b>1.000 mm</b>
Convient pour armoire	<b>Rittal TS 8</b>	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	<b>398 mm</b>
Longueur	<b>420 mm</b>	Armoire 2 portes	<b>oui</b>
Largeur	<b>100 mm</b>	Convient pour passe-câbles:	<b>2 x KEL-U 24 / KEL-QUICK 24</b>
Hauteur	<b>44 mm</b>		




KDR-ESR-TS8-1200-43078

N° de cde	<b>43078</b>	Longueur	<b>518 mm</b>
EAN	<b>4251269309595</b>	totale de la plaque de fond	
Unité d'emballage	<b>1</b>	Pour largeur d'armoire	<b>1.200 mm</b>
Convient pour armoire	<b>Rittal TS 8</b>	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	<b>495 mm</b>
Longueur	<b>518 mm</b>	Convient pour passe-câbles:	<b>2 x KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 x KEL-JUMBO 1</b>
Largeur	<b>150 mm</b>		
Hauteur	<b>57 mm</b>		




KDR-ESR-TS8-1200-43083



N° de cde	<b>43083</b>	Longueur	<b>518 mm</b>
EAN	<b>4251269309649</b>	totale de la plaque de fond	
Unité d'emballage	<b>1</b>	Pour largeur d'armoire	<b>1.200 mm</b>
Convient pour armoire	<b>Rittal TS 8</b>	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	<b>495 mm</b>
Longueur	<b>518 mm</b>	Convient pour	<b>3 × KEL-U 24</b>
Largeur	<b>100 mm</b>	passer-câbles:	<b>/ KEL-QUICK 24</b>
Hauteur	<b>44 mm</b>		


KDR-ESR-TS8-1200-43084




N° de cde	<b>43084</b>	Longueur	<b>518 mm</b>
EAN	<b>4251269309656</b>	totale de la plaque de fond	
Unité d'emballage	<b>1</b>	Pour largeur d'armoire	<b>1.200 mm</b>
Convient pour armoire	<b>Rittal TS 8</b>	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	<b>495 mm</b>
Longueur	<b>518 mm</b>	Convient pour	<b>1 × KEL-U 24</b>
Largeur	<b>150 mm</b>	passer-câbles:	<b>/ KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 2</b>
Hauteur	<b>57 mm</b>		


**KDR-ESR-HW-600 + plaque d'obturation**

N° de cde	<b>44520</b>	Longueur	<b>427 mm</b>
EAN	<b>4251269324</b>	totale de la	
	<b>543</b>	plaque de fond	
Unité	<b>1</b>	Pour largeur	<b>600 mm</b>
d'emballage		d'armoire	
Convient pour	<b>Häwa H390 /</b>	Taille de	<b>392 mm</b>
armoire	<b>H395</b>	l'ouverture en	
Longueur	<b>427 mm</b>	bas de	
Largeur	<b>136 mm</b>	l'armoire	
Hauteur	<b>56 mm</b>	Convient pour	<b>2 × KEL-U 24</b>
		passes-câbles:	<b>/ KEL-QUICK</b>
			<b>24</b>


**KDR-ESR-HW-800 + plaque d'obturation**

N° de cde	<b>44521</b>	Longueur	<b>627 mm</b>
EAN	<b>4251269324</b>	totale de la	
	<b>550</b>	plaque de fond	
Unité	<b>1</b>	Pour largeur	<b>800 mm</b>
d'emballage		d'armoire	
Convient pour	<b>Häwa H390 /</b>	Taille de	<b>592 mm</b>
armoire	<b>H395</b>	l'ouverture en	
Longueur	<b>627 mm</b>	bas de	
Largeur	<b>136 mm</b>	l'armoire	
Hauteur	<b>59 mm</b>	Convient pour	<b>3 × KEL-U 24</b>
		passes-câbles:	<b>/ KEL-QUICK</b>
			<b>24</b>



**KDR-ESR-HW-800**


N° de cde	<b>44522</b>	Longueur	<b>627 mm</b>
EAN	<b>4251269324</b>	totale de la	
	<b>567</b>	plaque de fond	
Unité	<b>1</b>	Pour largeur	<b>800 mm</b>
d'emballage		d'armoire	
Convient pour	<b>Häwa H390 /</b>	Taille de	<b>592 mm</b>
armoire	<b>H395</b>	l'ouverture en	
Longueur	<b>627 mm</b>	bas de	
Largeur	<b>133 mm</b>	l'armoire	
Hauteur	<b>70 mm</b>	Convient pour	<b>2 × KEL-U 24</b>
		passes-câbles:	<b>/ KEL-QUICK</b>
			<b>24, 1 × KEL-</b>
			<b>JUMBO 1</b>

**KDR-ESR-HW-1000 + plaque d'obturation**


N° de cde	<b>44523</b>	Longueur	<b>827 mm</b>
EAN	<b>4251269324</b>	totale de la	
	<b>574</b>	plaque de fond	
Unité	<b>1</b>	Pour largeur	<b>1.000 mm</b>
d'emballage		d'armoire	
Convient pour	<b>Häwa H390 /</b>	Taille de	<b>792 mm</b>
armoire	<b>H395</b>	l'ouverture en	
Longueur	<b>827 mm</b>	bas de	
Largeur	<b>136 mm</b>	l'armoire	
Hauteur	<b>56 mm</b>	Convient pour	<b>4 × KEL-U 24</b>
		passes-câbles:	<b>/ KEL-QUICK</b>
			<b>24</b>

**KDR-ESR-HW-1200 + plaque d'obturation**


N° de cde	<b>44524</b>	Longueur	<b>1.027 mm</b>
EAN	<b>4251269324</b>	totale de la	
	<b>581</b>	plaque de fond	
Unité	<b>1</b>	Pour largeur	<b>1.200 mm</b>
d'emballage		d'armoire	
Convient pour	<b>Häwa H390 /</b>	Taille de	<b>992 mm</b>
armoire	<b>H395</b>	l'ouverture en	
Longueur	<b>1.027 mm</b>	bas de	
Largeur	<b>136 mm</b>	l'armoire	
Hauteur	<b>56 mm</b>	Convient pour	<b>5 × KEL-U 24</b>
		passer-câbles:	<b>/ KEL-QUICK</b>
			<b>24</b>

**KDR-ESR-HW-1200-1**

N° de cde	<b>44526</b>	Longueur	<b>1.027 mm</b>
EAN	<b>4251269324</b>	totale de la	
	<b>604</b>	plaque de fond	
Unité	<b>1</b>	Pour largeur	<b>1.200 mm</b>
d'emballage		d'armoire	
Convient pour	<b>Häwa H390 /</b>	Taille de	<b>992 mm</b>
armoire	<b>H395</b>	l'ouverture en	
Longueur	<b>1.027 mm</b>	bas de	
Largeur	<b>133 mm</b>	l'armoire	
Hauteur	<b>70 mm</b>	Convient pour	<b>4 × KEL-U 24</b>
		passer-câbles:	<b>/ KEL-QUICK</b>
			<b>24, 1 × KEL-</b>
			<b>JUMBO 1</b>




KDR-ESR-HW-1200-1



N° de cde	<b>44525</b>	Longueur	<b>1.027 mm</b>
EAN	<b>4251269324</b>	totale de la	
	<b>598</b>	plaque de fond	
Unité	<b>1</b>	Pour largeur	<b>1.200 mm</b>
d'emballage		d'armoire	
Convient pour	<b>Häwa H390 /</b>	Taille de	<b>992 mm</b>
armoire	<b>H395</b>	l'ouverture en	
Longueur	<b>1.027 mm</b>	bas de	
Largeur	<b>133 mm</b>	l'armoire	
Hauteur	<b>70 mm</b>	Convient pour	<b>4 × KEL-U 24</b>
		passes-câbles:	<b>/ KEL-QUICK</b>
			<b>24, 1 × KEL-</b>
			<b>JUMBO 2</b>


KDR-ESR-HG2-600-43250



N° de cde	<b>43250</b>	Longueur	<b>432 mm</b>
EAN	<b>4251269317</b>	totale de la	
	<b>033</b>	plaque de fond	
Unité	<b>1</b>	Pour largeur	<b>600 mm</b>
d'emballage		d'armoire	
Convient pour	<b>nVent</b>	Taille de	<b>368 mm</b>
armoire	<b>Hoffman</b>	l'ouverture en	
Longueur	<b>PROLINE G2</b>	bas de	
Largeur	<b>432 mm</b>	l'armoire	
Hauteur	<b>131,5 mm</b>	Convient pour	<b>1 × KEL-U 16</b>
	<b>62,3 mm</b>	passes-câbles:	<b>/ KEL-QUICK</b>
			<b>16, 1 × KEL-</b>
			<b>JUMBO 2</b>


KDR-ESR-HG2-600-43251

N° de cde	<b>43251</b>	Longueur	<b>432 mm</b>
EAN	<b>4251269317040</b>	totale de la plaque de fond	
Unité d'emballage	<b>1</b>	Pour largeur d'armoire	<b>600 mm</b>
Convient pour armoire	<b>nVent Hoffman PROLINE G2</b>	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	<b>368 mm</b>
Longueur	<b>432 mm</b>	Convient pour	<b>2 × KEL-U 24</b>
Largeur	<b>81 mm</b>	passer-câbles:	<b>/ KEL-QUICK 24</b>
Hauteur	<b>52,8 mm</b>		



KDR-ESR-HG2-800-43252

N° de cde	<b>43252</b>	Longueur	<b>632 mm</b>
EAN	<b>4251269317057</b>	totale de la plaque de fond	
Unité d'emballage	<b>1</b>	Pour largeur d'armoire	<b>800 mm</b>
Convient pour armoire	<b>nVent Hoffman PROLINE G2</b>	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	<b>568 mm</b>
Longueur	<b>632 mm</b>	Convient pour	<b>2 × KEL-U 24</b>
Largeur	<b>131,5 mm</b>	passer-câbles:	<b>/ KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 2</b>
Hauteur	<b>45 mm</b>		




KDR-ESR-HG2-800-43253



N° de cde	<b>43253</b>	Longueur	<b>632 mm</b>
EAN	<b>4251269317064</b>	totale de la plaque de fond d'armoire	
Unité d'emballage	<b>1</b>	Pour largeur d'armoire	<b>800 mm</b>
Convient pour armoire	<b>nVent Hoffman PROLINE G2</b>	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	<b>568 mm</b>
Longueur	<b>632 mm</b>	Convient pour	<b>3 × KEL-U 24</b>
Largeur	<b>81 mm</b>	passer-câbles:	<b>/ KEL-QUICK 24</b>
Hauteur	<b>52,8 mm</b>		

KDR-ESR-HG2-1000-43254



N° de cde	<b>43254</b>	Longueur	<b>832 mm</b>
EAN	<b>4251269317071</b>	totale de la plaque de fond d'armoire	
Unité d'emballage	<b>1</b>	Pour largeur d'armoire	<b>1.000 mm</b>
Convient pour armoire	<b>nVent Hoffman PROLINE G2</b>	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	<b>768 mm</b>
Longueur	<b>832 mm</b>	Convient pour	<b>3 × KEL-U 24</b>
Largeur	<b>131,5 mm</b>	passer-câbles:	<b>/ KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 2</b>
Hauteur	<b>41,3 mm</b>		

N° de cde	<b>43255</b>	Longueur	<b>832 mm</b>
EAN	<b>4251269317088</b>	totale de la plaque de fond	
Unité d'emballage	<b>1</b>	Pour largeur d'armoire	<b>1.000 mm</b>
Convient pour armoire	<b>nVent Hoffman PROLINE G2</b>	Taille de l'ouverture en bas de l'armoire	<b>768 mm</b>
Longueur	<b>832 mm</b>	Convient pour	<b>4 × KEL-U 24</b>
Largeur	<b>81 mm</b>	passerelles:	<b>/ KEL-QUICK 24</b>
Hauteur	<b>52,8 mm</b>		

